

HC-B06-SG-CBK - Joint plat

1411483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411483>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC, HC-STA....AL, de type B6, conducteur



Données commerciales

Référence	1411483
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7APZ
Product key	AF7APZ
GTIN	4046356932837
Poids par pièce (emballage compris)	5,05 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,21 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	CN

HC-B06-SG-CBK - Joint plat

1411483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411483>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Application	pour embase encastrée

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	53 mm
Hauteur	2 mm
Longueur	80,5 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	70 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm
Diamètre de perçage	6,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	NBR, conducteur
Matériau du joint	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------


HC-B06-SG-CBK - Joint plat

1411483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411483>



Dessins



Schéma

HC-B06-SG-CBK - Joint plat

1411483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411483>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411483>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B06-SG-CBK - Joint plat

1411483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411483>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---