HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Capot de protection

1411494

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411494

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



HEAVYCONNEC ADVANCE, IP66, capot de protection B6 pour côté embase, avec verrouillage à vis, avec bande de maintien, diamètre de l'œillet de la bande : 3 mm

Données commerciales


Référence	1411494
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZC
Product key	AF7AZC
GTIN	4046356918688
Poids par pièce (emballage compris)	48,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	45,68 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type de boîtier	Capot de protection
Type	B6
Bande de maintien disponible	oui
Joint présent	oui

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	55 mm
Hauteur	39,3 mm
Longueur	89,5 mm
Diamètre Œillet pour cordon de retenue	3,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Capot de protection	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du capot de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable
Matériau du raccordement vissé	Acier inoxydable

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Vis

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Couple de serrage de la vis de verrouillage 3 Nm

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411494

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,666 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr