CK2,5-M-2,5 AG - Contact à sertir

1409207

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409207

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: PRC 35, Mâle, courant de référence: 20 A, matériau de contact: CuZn

Description du produit

Contact mâle pour connecteur d'appareils PRC

Avantages

- Contacts à sertir pour embases PRC à confectionner
- 3 variantes pour les sections de fil 2,5/4,0/6,0 mm²

Données commerciales

Référence	1409207
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABLCEA
Product key	ABLCEA
GTIN	4046356864367
Poids par pièce (emballage compris)	2,07 g
Poids par pièce (hors emballage)	10 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Conseil de sertissage : sertir le conducteur selon DIN EN 60352-2 à l'aide du contact à sertir.
Remarque relative à l'application	Prière de retirer le positionneur de la pince à sertir

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Série	PRC 35

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Mâle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	CuZn (Matériau des contacts, Pb < 0.1)
Matériau Surface des contacts	Ag
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur [w]	6 mm
Hauteur [h]	6 mm
Longueur [l]	31 mm

Propriétés électriques

Courant de référence	20 A (selon la norme CEI 61535)
	24 A (selon CEI 61984)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100 (Spécifications de contrôle : CEI 60512-13-2)
Force d'enfichage	10 N (Spécifications de contrôle : CEI 60512-13-2)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (montage)	5 °C ... 85 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,016 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr