HC-KIT-B16-R02 - Jeu de connecteurs

1409723

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409723

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de connecteurs, comprenant : capot passe-câble et embase B16, isolant mâle et femelle à 16 pôles, presse-étoupe M25

Données commerciales

Référence	1409723
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AFX
Product key	AF7AFX
GTIN	4046356752671
Poids par pièce (emballage compris)	624,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	604,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-B 16-I-UT-M - Élément de contact

1648238

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648238



Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement vissé, 500 V, 16 A, 0,5 mm^2 ... 2,5 mm^2, application: Puissance

HC-STA-B16-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412725

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412725



Capot passe-câble B16, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 60 mm, presse-étoupe: sans, Standard

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Boîtier

1411325

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411325




Embase B16, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, hauteur: 30,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, avec joint plat

HC-B 16-I-UT-F - Élément de contact

1648241

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1648241



Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 500 V, 16 A, 0,5 mm^2 ... 2,5 mm^2, application: Puissance

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu de connecteurs
Type de boîtier	Boîtier complet
Application	Puissance
Type	B16
Nombre de pôles	16
Enfichable	16+PE
Nombre de sorties de câble	1
Joint présent	oui
Capot de protection	oui
Type de matériau du contact	tourné
Sortie du câble	latérale

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3


Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	500 V
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Courant de référence	20 A
Tension nominale U_N	500 V
Intensité nominale I_N	16 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Technologie de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts)
	0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts)
Section raccordable AWG	20 ... 14
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	43 mm
Hauteur	92 mm
Longueur	114 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	86 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (pour UL 514 B)
Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 16 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé

Dessins

Dessin coté



Schéma

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	beaeefc9-2a09-49b5-8602-d3e95193d628

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr