G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S - Presse-étoupe

1411089

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411089

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 9,5 mm ... 15,9 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté

Description du produit

Presse-étoupe pour câbles blindés (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Avantages

- Lorsque l'espace est restreint sur le lieu de fixation du vissage, la structure armée peut être posée à un emplacement avec plus de liberté de déplacement. Le montage final simple peut alors de nouveau avoir lieu dans l'espace plus restreint du lieu de fixation du vissage.
- Raccordement de l'armature via un cône PE
- Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries

Données commerciales

Référence	1411089
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DDX
Product key	AF7DDX
GTIN	4046356922029
Poids par pièce (emballage compris)	175,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	169,66 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	GB

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque sur la gamme de produits	Avec joint jusqu'à la gaine interne et externe du câble

Montage

Instructions de montage	Avec cônes de mise à la terre intégrés, étanche grâce à l'utilisation d'un joint plat A-SEW-20-P-W (article 1411283) IP66 / IP67 / IP68
	Lorsque l'espace est restreint sur le lieu de fixation du vissage, la structure armée peut être posée à un emplacement avec plus de liberté de déplacement. Le montage final simple peut alors de nouveau avoir lieu dans l'espace plus restreint du lieu de fixation du vissage.

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Ex
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	CMP
Désignation fabricant	20S TRITON CDS S. STEEL GLAND
Référence fabricant	20ST3CDS1RA4
Blindé	oui
Type de dispositif antitraction	D


Données Ex

Types de câble utilisables	en fonction du matériel de la paroi du boîtier (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB)
Utilisation en zone Ex	oui

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	8
Diamètre de câble sans gaine	6,1 mm ... 11,7 mm
Diamètre de câble sans armature	6,1 mm ... 11,7 mm (Masse de remplissage sous l'armature)
Version, Dispositif anti-traction	D

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	85 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Ouverture écrou-chapeau	24 mm
Ouverture manchon	24 mm

Cote d'encoignure six-pans	26,4 mm
Type de filetage côté raccordement	M20 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm
Épaisseur de l'armature	0,8 mm ... 1,25 mm (Cône échelonné (SWA/...))
	0 mm ... 0,8 mm (Cône sillonné (STA/...))

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur acier/acier inox
Matériau d'étanchéité GRP	EPDM
Matériau du raccordement vissé	Acier inoxydable 316L

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	9,5 mm ... 15,9 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
	IP67 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
	IP68 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 130 °C (statique)

Homologations

ATEX	Sira 13ATEX1073X
	Sira 13ATEX4079X
	Ex II 2G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc, Ex I M2, Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEx	IECEx SIR 13.0028X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normes et spécifications

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 60079-0, -1, -7, -15, -31

Presse-étoupes

Normes/prescriptions	EN 50262

Presse-étoupes


Normes/prescriptions	CEI 62444

Presse-étoupes

Normes/prescriptions	BS 6121 : partie 1:1989

Dessins

Dessin coté



Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411089

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E200163

EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-GB.AA87.B.00487

IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIR 13.0028X

CSA
Identifiant de lhomologation: 101909_0_000

CSAus
Identifiant de lhomologation: 101909_0_000

ATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX1326X

ATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX4318X

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	8d6ea8ee-f3aa-4db5-8f27-83c6a9ce07e9

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,257 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr