# G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S - Presse-étoupe

1411092

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411092

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 18,2 mm ... 26,2 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté

## Description du produit

Presse-étoupe pour câbles blindés (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

## Avantages

- Lorsque l'espace est restreint sur le lieu de fixation du vissage, la structure armée peut être posée à un emplacement avec plus de liberté de déplacement. Le montage final simple peut alors de nouveau avoir lieu dans l'espace plus restreint du lieu de fixation du vissage.
- Raccordement de l'armature via un cône PE
- Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1411092 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DDX |
| Product key | AF7DDX |
| GTIN | 4046356922050 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 313,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 313,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 74198090 |
| Pays d'origine | GB |

## Caractéristiques techniques

### Montage

| | |
|---|---|
| Instructions de montage | Avec cônes de mise à la terre intégrés, étanche grâce à l'utilisation d'un joint plat A-SEW-25-P-W (article 1411284) IP66 / IP67 / IP68 |
| | Lorsque l'espace est restreint sur le lieu de fixation du vissage, la structure armée peut être posée à un emplacement avec plus de liberté de déplacement. Le montage final simple peut alors de nouveau avoir lieu dans l'espace plus restreint du lieu de fixation du vissage. |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Presse-étoupe |
| Application | Ex |
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Fabricant | CMP |
| Désignation fabricant | 25 C2K N. PLTD GLAND |
| Référence fabricant | 25C2K1RA5 |
| Blindé | oui |
| Type de dispositif antitraction | D |


### Données Ex

| | |
|---|---|
| Types de câble utilisables | en fonction du matériel de la paroi du boîtier (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB) |
| Utilisation en zone Ex | oui |

### Valeurs caractéristiques

| | |
|---|---|
| Catégorie d'effet de coup | 8 |
| Diamètre de câble sans armature | 20 mm (Masse de remplissage sous l'armature) |
| Version, Dispositif anti-traction | D |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Longueur | 82 mm |
| Longueur filetage de raccordement | 15 mm |
| Ouverture écrou-chapeau | 37,5 mm |
| Ouverture manchon | 37,5 mm |
| Cote d'encoignure six-pans | 41,3 mm |
| Type de filetage côté raccordement | M25 x 1,5 |
| Pas de vis | 1,5 mm |

| | |
|---|---|
| Épaisseur de l'armature | 1,25 mm ... 1,6 mm (Cône échelonné (SWA/...)) |
| | 0 mm ... 1,1 mm (Cône sillonné (STA/...)) |

## Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | couleur laiton |
| Matériau d'étanchéité GRP | EPDM |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |

## Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du câble | 18,2 mm ... 26,2 mm |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) |
| | IP67 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) |
| | IP68 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 130 °C (statique) |

## Homologations

| | |
|---|---|
| ATEX | Sira 13ATEX1070X |
| | Sira 13ATEX4076X |
| | Ex II 2G, II 1D, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0025X |
| | Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |

## Normes et spécifications

### EN Ex

| | |
|---|---|
| Normes/prescriptions | EN 60079-0, -7, -15, -31 |

### CEI Ex

| | |
|---|---|
| Normes/prescriptions | CEI 60079-0, -7, -15, -31 |

### Presse-étoupes

| | |
|---|---|
| Normes/prescriptions | EN 50262 |

### Presse-étoupes


| | |
|---|---|
| Normes/prescriptions | BS 6121 : partie 1:1989 |

### Presse-étoupes

| | |
|---|---|
| Normes/prescriptions | CEI 62444 |

## Dessins

Dessin coté




Schéma

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411092

**EAC Ex**
Identifiant de lhomologation: RU C-GB.AA87.B.00487

**IECEx**
Identifiant de lhomologation: IECEx SIR 13.0025X

**ATEX**
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX1323X

**ATEX**
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX4315X

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27140802 |
| ECLASS-15.0 | 27140802 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000441 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6baad167-6b1b-4364-929d-58603bb26109 |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,078 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr