G-INS-N3/8-S68L-PNES-GY - Presse-étoupe

1411152

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411152

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT3/8 Pouce, coloris: gris argent RAL 7001

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1411152
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DCX
Product key	AF7DCX
GTIN	4046356922876
Poids par pièce (emballage compris)	10,33 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,33 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Standard
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BSPA-01
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	44 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Ouverture écrou-chapeau	22 mm
Ouverture manchon	22 mm
Cote d'encoignure six-pans	25 mm
Type de filetage côté raccordement	NPT3/8 Pouce

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	2,5 Nm ±0,5 Nm (Écrou borgne)
	1 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris argent (RAL 7001)
Matériau Boîtier	PA (Boîtiers)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau d'étanchéité GRP	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 10 mm
	22 mm ... 32 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

Dessins

Dessin coté



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411152

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003WX

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,078 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr