G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411195

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411195

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: CEM, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 6,5 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg7, coloris: argenté, avec joint torique

Données commerciales

Référence	1411195
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DBX
Product key	AF7DBX
GTIN	4046356923262
Poids par pièce (emballage compris)	14,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	13 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	1) Monter la bride du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
	Méthode 1 Séparer la gaine extérieure, sans la retirer. Insérer le câble à travers le raccordement vissé et retirer ensuite la gaine extérieure. Retirer maintenant le câble jusqu'à ce que la liaison soit réalisée entre le blindage et le ressort de contact. Méthode 2 Rabattre la tresse de blindage d'environ 15-20 mm sur la gaine extérieure. Insérer les câbles dans le raccordement vissé jusqu'à ce que la liaison soit réalisée entre le blindage et le ressort de contact.


Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	CEM
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BSEM-01
Blindé	oui

Valeurs caractéristiques

Diamètre de câble sans gaine	2,5 mm (Diamètre de la tresse de blindage)

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	27 mm
Longueur filetage de raccordement	6 mm
Diamètre de perçage	12,6 mm ... 12,7 mm
Ouverture écrou-chapeau	14 mm
Ouverture manchon	14 mm
Cote d'encoignure six-pans	15,5 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg7

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	5 Nm (Ecrou-chapeau : EN 62444)
	3 Nm (Manchon : EN 62444)

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau Cage de serrage	PA 6
Matériau d'étanchéité GRP	Perbunan
	CR
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	3 mm ... 6,5 mm
Absence d'halogène	non


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)


Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin du fonctionnement



voir les instructions de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411195

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003WY

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b992bab1-7eea-4889-8ad7-d4e55ef55bb7

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,585 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr