

# A-INL-M32-P-GY - Contre-écrou

1411209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411209>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M32 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001



## Données commerciales

Référence	1411209
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4046356923415
Poids par pièce (emballage compris)	7,076 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,99 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

# A-INL-M32-P-GY - Contre-écrou

1411209


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411209>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M32

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	7 mm
Diamètre	32 mm
Diamètre du filetage de raccordement	32 mm
Ouverture contre-écrou	41 mm
Cote d'encoignure six-pans	46,1 mm
Type de filetage côté raccordement	M32 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris argent (RAL 7001)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

### Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

# A-INL-M32-P-GY - Contre-écrou

1411209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411209>



## Dessins

Dessin coté



## Schéma

# A-INL-M32-P-GY - Contre-écrou



1411209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411209>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

### ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,062 kg CO2e
---------	---------------