

# A-INL-PG11-P-GY - Contre-écrou



1411223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411223>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage Pg11, coloris: gris argent RAL 7001



## Données commerciales

Référence	1411223
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4046356923552
Poids par pièce (emballage compris)	2,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,04 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

1411223


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411223>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	Pg11

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	5 mm
Diamètre	18,6 mm
Diamètre du filetage de raccordement	18,6 mm
Ouverture contre-écrou	24 mm
Cote d'encoignure six-pans	26 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg11

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

### Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

# A-INL-PG11-P-GY - Contre-écrou

1411223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411223>



## Dessins

Dessin coté



1411223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411223>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

### ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

# A-INL-PG11-P-GY - Contre-écrou



1411223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411223>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)