HC-D-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1411351

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série D, taille M25, diamètre de câble 9 mm ... 17 mm.

Données commerciales

Référence	1411351
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APN
Product key	AF7APN
GTIN	4046356929226
Poids par pièce (emballage compris)	33,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	32 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Nombre de conducteurs	1
Type de presse-étoupe	M25
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Ouverture écrou-chapeau	26 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Vis de serrage	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / V2
Matériau d'étanchéité GRP	NBR (Joint torique)
	NBR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	9 mm ... 17 mm


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Dessins

Dessin coté



Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr