

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - Cadre

1413987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413987>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Jeu de vis, M3 pour cadre de montage



Données commerciales

Référence	1413987
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABNODZ
Product key	ABNODZ
GTIN	4055626082349
Poids par pièce (emballage compris)	1,475 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,24 g
Numéro du tarif douanier	73181558
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Type	Version 14

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier inoxydable

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

1413987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413987>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0

27440210

ETIM

ETIM 9.0

EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %