FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414106

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414106

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fibre de départ multimode



Avantages

- Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
- Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène

Données commerciales

Référence	1414106
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNIBC
Product key	ABNIBC
GTIN	4055626023427
Poids par pièce (emballage compris)	39,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,63 g
Numéro du tarif douanier	85447000
Pays d'origine	BG

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	3
Contenu dans le kit	1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET

Propriétés électriques

Atténuation	≤ 0,5 dB
	≤ 0,5 dB
Support de transmission	FO
Taux de transmission	10 Gbit/s

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	50 N

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit SC

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit LC

Câble/conducteur

Longueur du câble	3 m
Poids de gaine	15,8 kg/km
Type	FO simplex cable
Structure de câble	Fil compact (TB)
Diamètre de fil avec isolant	2 mm
Fils, diamètre	900 µm
Résistance à la traction courte/permanente	50 N
Longueur multipaires	250 mm
Résistance à la propagation des flammes	oui

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Type de fibre	Multimode

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	oui

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 10.0	EC002700

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,48 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr