

HC-B-G-M40-ER-AL - Presse-étoupe



1411445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411445>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M40, diamètre de câble 19-27 mm

Données commerciales

Référence	1411445
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APM
Product key	AF7APM
GTIN	4046356932448
Poids par pièce (emballage compris)	138,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	131 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

HC-B-G-M40-ER-AL - Presse-étoupe



1411445


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411445>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	pour dispositif anti-traction plus puissant
Nombre de conducteurs	1
Type de presse-étoupe	M40
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Ouverture écrou-chapeau	43 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur aluminium
Matériau Vis de serrage	Laiton, nickelé
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, anti-corrosion
Matériau du raccordement vissé	Aluminium

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	19 mm ... 27 mm
-------------------------------------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (statique)

HC-B-G-M40-ER-AL - Presse-étoupe



1411445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411445>



Dessins

Dessin coté



Schéma

HC-B-G-M40-ER-AL - Presse-étoupe



1411445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411445>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411445>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M40-ER-AL - Presse-étoupe



1411445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411445>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e768451d-935b-4a41-83d0-9418bb27127c

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,997 kg CO2e
---------	---------------