

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé



1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B6, conducteur



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1411477       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7APZ        |
| Product key                         | AF7APZ        |
| GTIN                                | 4046356932783 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,6 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2,6 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 40169300      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>




## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type de produit | Joint        |
| Application     | pour châssis |

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 43,8 mm                                                                            |
| Hauteur     | 3800 mm                                                                            |
| Longueur    | 60 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Matériau          | NBR, conducteur |
| Matériau du joint | NBR             |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

### Montage

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Le joint de rechange doit être collé avec de la colle Loctite 454. |
|                         | Pour boîtiers HC-EVO-B6...AL et HC-STA-B6...AL                     |


# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>



## Dessins



Schéma

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé



1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B06-SP-CBK - Joint profilé



1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 27440292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|