

# HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptateur



1414253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414253>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage NPT 1/1"

## Données commerciales

Référence	1414253
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4055626022161
Poids par pièce (emballage compris)	25,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	24,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur fileté
Application	Baïonnette B - NPT
Blindé	non

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	... 12 Nm
-------------------	-----------

### Dimensions

Dessin coté	
Type de filetage, côté joint	1"-NPT

### Dimensions intérieures

Longueur filet femelle	15 mm
------------------------	-------

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du boîtier	PA

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	en fonction du presse-étoupe
-----------------------------	------------------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

### Montage

Instructions de montage	<p>Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois</p> <p>Cet adaptateur fileté en plastique n'établit pas de connexion électrique entre le presse-étoupe et le boîtier du connecteur. C'est pourquoi, il ne faut utiliser que des systèmes de protection des câbles ou des boulonnages en plastique.</p>
-------------------------	---



# HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptateur

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414253>

## Dessins

Dessin coté



Schéma

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414253>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414253>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414253>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,281 kg CO2e
---------	---------------