

# HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe



1414645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 5 conducteurs avec diamètre de câble de 8,5 mm

## Données commerciales

Référence	1414645
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4055626030975
Poids par pièce (emballage compris)	72,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	72,3 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

1414645


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Nombre de conducteurs	5
Type de presse-étoupe	M40
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

### Dimensions

Dessin coté	
Ouverture écrou-chapeau	36 mm
Pas de vis	1,5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Vis de serrage	PBT
Matériau du boîtier	PA
Matériau du raccordement vissé	PA

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	8,4 mm ... 8,6 mm (Câble 1 ... 5)
-------------------------------------	-----------------------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (Diamètre de câble 8,5 mm $\pm$ 0,1 mm)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 100 °C

# HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe



1414645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645>



## Dessins

Dessin coté



Schéma

# HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe



1414645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

# HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe



1414645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414645>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,181 kg CO2e
---------	---------------