
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptateur

1414245

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414245

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M32

Données commerciales

Référence	1414245
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4055626021980
Poids par pièce (emballage compris)	20,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	23,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur fileté
Application	Baïonnette B - métrique
Type de presse-étoupe	M32

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	... 10 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Type de filetage, côté joint	M32

Dimensions intérieures

Longueur filet femelle	11 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau d'étanchéité GRP	NBR (Joint torique)
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M32

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois
	Cet adaptateur fileté en plastique n'établit pas de connexion électrique entre le presse-étoupe et le boîtier du connecteur. C'est pourquoi, il ne faut utiliser que des systèmes de protection des câbles ou des boulonnages en plastique.

Dessins

Dessin coté



Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414245

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr