

HC-M-03/04-CT-M - Module à élément de contact



1414364

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414364>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à élément de contact, nombre de pôles: 3+4, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 4, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², application: Puissance / signal

Données commerciales

Référence	1414364
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACE
Product key	AF7ACE
GTIN	4055626025070
Poids par pièce (emballage compris)	12,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,75 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour boîtiers HEAVYCONNEC HC-B6 à B48, cadre-support articulé HC-M-MHR... requis, raccordement sertir, contacts de puissance : CK 4,0-ED..., contacts de commande : CK 1,6-ED... (contacts à sertir non inclus dans la livraison)
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. Le module ne peut pas être utilisé simultanément avec les capots de protection HC-B...-TMB-SD-IP65 et HC-B...-TMS-SD-IP65. Ne convient pas aux contacts FO CK1,6-ED-...POF.
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact modulaire
Série	HC-M-03/04
Application	Puissance / signal
Nombre de pôles	7
Enfichable	3+4
Numérotation des contacts	1 - 3 (Contacts de puissance) 1 - 4 (Contacts de commande)
Nombre de prises	1
Nombre de contacts de puissance	3
Nombre de contacts de commande	4
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement à sertir (Contacts de puissance)
-----------------------------	---

Raccordement du conducteur

Section raccordable	1,5 mm² ... 6 mm² (Contacts de puissance) 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande)
Section raccordable AWG	16 ... 10 (Contacts de puissance) 26 ... 14 (Contacts de commande)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	9 mm (14 mm (4 mm² ... 6 mm²)) 6 mm (6 mm (2,5 mm²))

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	34,2 mm	
Hauteur	44,3 mm	
Longueur	14,6 mm	

Caractéristiques mécaniques

Hauteur minimum du boîtier	52 mm
Diamètre de contact	4 mm

Propriétés électriques

Tension assignée (III/2) contacts	960 V (Contacts de commande)
Tension de référence (III/3)	500 V (Contacts de puissance) 690 V (Contacts de commande)
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV (Contacts de puissance) 8 kV (Contacts de commande)
Courant de référence	40 A (Contacts de puissance) 10 A (Contacts de commande)
SCCR	5 kA (UL 2237)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau surface de contact, contact de puissance	Ag
Matériau surface de contact, contact de commande	Ag (alternative Au)
Normes / Spécifications	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Normes et spécifications

Essai


Normes/prescriptions	
	PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Dessins




Isolant mâle

Dessin schématique



Nombre de pôles côté raccordement



Courbe de derating

1414364

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414364>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414364>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



CSA

Identifiant de l'homologation: 158887

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	33 A	- 10	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	40 A	- 10	-
Contrôle	600 V	10 A	- 14	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

1414364

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414364>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440217
ECLASS-15.0	27440217

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,072 kg CO2e
---------	---------------