# HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Boîtier

1414982

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414982

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B24, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 74 mm, avec filetage, 1x M25, sortie de câble droite, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1414982 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APH |
| Product key | AF7APH |
| GTIN | 4055626035963 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 328,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 328,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Généralités | pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |


### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Gamme de produits | HC-ADV |
| Application | Offshore/CEM |
| Type | B24 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | sans |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot) |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 74 mm |
| Longueur | 152 mm |

Dimensions de montage

| | |
|---|---|
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 112 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau d'étanchéité GRP | NBR, conducteur |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| | IP66 |

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP68 (0,2 bar/24 h) |
| | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


| | |
|---|---|
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage | Vis |

## Montage

| | |
|---|---|
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |


## Dessins

Dessin coté




Découpe pour le montage
1) en cas d'utilisation de vis M4
2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

Dessin coté




Dessin coté

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414982

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,099 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr