G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK - Presse-étoupe

1415107

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415107

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 9 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé, avec joint plat

Description du produit

Presse-étoupe, avec joint plat

Avantages

- Essai au fil incandescent à 750 °C
- Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
- Exempt d'halogène

Données commerciales

Référence	1415107
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DDX
Product key	AF7DDX
GTIN	4055626037691
Poids par pièce (emballage compris)	11,283 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,39 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Ex
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	ESKE/1-L-e 16
Blindé	non

Données Ex

Types de câble utilisables	pour câbles non blindés
Utilisation en zone Ex	oui

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	37 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Diamètre de perçage	16,1 mm ... 16,3 mm
Ouverture écrou-chapeau	20 mm
Ouverture manchon	20 mm
Cote d'encoignure six-pans	23 mm
Type de filetage côté raccordement	M16 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	1,8 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Raccordement vissé	PA (Raccordement vissé, exempt d'halogène)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau d'étanchéité GRP	EPDM (Joint d'étanchéité pour câble, exempt d'halogène)
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	750
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	4,5 mm ... 9 mm
Absence d'halogène	oui

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 75 °C (statique)

Homologations

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEx	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Dessins

Dessin coté



Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415107

EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.HA67.B.00120

IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx PTB 13.0034X

ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB 13 ATEX 1015 X

DNV GL-EX
Identifiant de lhomologation: TAE00002SV

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,118 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr