

FOC-OP4S-OP4S-GL01/10 - Câble de connexion



1415228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415228>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble préconfectionné des deux côtés, type : connecteur circulaire, indice de protection : IP68, nombre de pôles : 4



Description du produit

Câble de connexion robuste ODC-4 sur ODC-4 avec raccordement vissé, indice de protection : IP68

Avantages

- Design compact et éléments de contact en céramique
- Verrouillage fileté
- Pour des environnements difficiles

Données commerciales

Référence	1415228
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNHAA
Product key	ABNHAA
GTIN	4055626188393
Poids par pièce (emballage compris)	465 g
Poids par pièce (hors emballage)	460 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	4

Interfaces

Signal	Ethernet
--------	----------

Propriétés électriques

Atténuation	typ. 0,2 dB
	max. 0,6 dB
Support de transmission	Fibre de verre multimode

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	800 N
--	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	TPU
Gaine extérieure, matériau	TPU

Connecteur

Raccordement 1

Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Couleur surface de prise	noir
Cycles d'enfichage	1000
Indice de protection	IP68 (CEI 60529)
	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (CEI 61300-22)

Raccordement 2

Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Couleur surface de prise	noir
Cycles d'enfichage	1000
Indice de protection	IP68 (CEI 60529)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (CEI 61300-22)

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
Poids de gaine	26,00 kg/km
Type	Fibres de verre multimode
Type de câble	Câble Zipcord en fibre de verre
Gaine extérieure, matériau	TPU

FOC-OP4S-OP4S-GL01/10 - Câble de connexion



1415228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415228>

Gaine extérieure, coloris	noir
Fils, diamètre	250 µm
Résistance à la traction courte/permanente	800 N
Absence d'halogène	selon CEI 60754-1/2

Câble fibre optique

Nombre de fibres	12
Fibre	62,5/125 µm OM1
Type de fibre	Fibre de verre multimode 62,5/125 µm
Atténuation	typ. 0,2 dB
Support de transmission	Fibre de verre multimode

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (CEI 61300-22)
Choc	100g selon CEI 61300-2-9

1415228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415228>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--