MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Plaques passe-câble

1415241

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415241

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 37, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, matériau: tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: noir, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm

Avantages

- Résistant à l'huile selon UL 157

Données commerciales

Référence	1415241
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7CAX
Product key	AF7CAX
GTIN	4055626039459
Poids par pièce (emballage compris)	308,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	245 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	FI

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	avec vis de fixation
Généralités	Tôle d'acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur


Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de câble
Nombre de conducteurs	37

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du câble	4x 6 mm ... 10 mm
Couple de serrage	1,5 Nm ... 2 Nm (Vis de fixation)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	92 mm
Hauteur	29,5 mm
Longueur	222 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	62 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	194 mm
Diamètre de perçage	8,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau intérieur	tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur)
Matériau extérieur	TPE-SEBS (matériel extérieur)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble 6-10 mm	4x 6 mm ... 10 mm
Diamètre extérieur du câble 8-12 mm	14x 8 mm ... 12 mm
Diamètre extérieur du câble 10-14 mm	16x 10 mm ... 14 mm
Diamètre extérieur du câble 12-18 mm	2x 12 mm ... 18 mm
Diamètre extérieur du câble 17-32 mm	1x 17 mm ... 32 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66 (Épaisseur minimale de la tôle >= 2,5 mm)
	IP67 (Épaisseur minimale de la tôle >= 2,5 mm)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Vis de fixation M8, couple de serrage : 1,5 - 2,0 Nm, six pans intérieurs SW5
	Utilisez pour le montage les vis de fixation fournies. Procédure de montage : 1) Fixez les Multigates avec les vis de fixation fournies (respectez le couple de serrage) 2) Découpez un trou dans la membrane / sectionnez la pointe du cône 3) Introduisez le câble dans l'ouverture (depuis l'extérieur). Tirez le câble d'env. 20 mm (pour améliorer la décharge de traction)


Dessins

Dessin coté



Schéma

Dessin coté



Plan de découpe de paroi

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415241

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 10.0	EC001004

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,494 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr