# SAC-6P- 5,0-PVC/M12FSM PE SH - Câble d'alimentation

1414923

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414923

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble d'alimentation, 6-pôles, PVC, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: M, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusqu'à 8 A/690 V

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage M spécial
- Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1414923 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CGP |
| Product key | AF1CGP |
| GTIN | 4055626035512 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1☐015 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1☐015 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |

# SAC-6P- 5,0-PVC/M12FSM PE SH - Câble d'alimentation

1414923

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414923

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Câble de puissance |
| Application | Alimentation électrique |
| Nombre de pôles | 6 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | M |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de surface de prise | PP |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale $U_N$ | 690 V AC |
| Intensité nominale $I_N$ | 8 A |

### Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---|---|
| Type | extrémité libre |

Raccordement 2

| | |
|---|---|
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Type de codage | M (Alimentation) |

### Câble/conducteur


| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 5 m |

PVC orange [PVC]

# SAC-6P- 5,0-PVC/M12FSM PE SH - Câble d'alimentation

1414923

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414923

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Poids de gaine | 192 kg/km |
| Style UL AWM | 2570 / 10914 (80 °C / 1000 V) |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | oui |
| Type | PVC orange [PVC] |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 78x 0,15 mm |
| AWG alimentation en tension | 16 |
| Section de câble | 6x 1,5 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,4 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 10,40 mm ±0,25 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | orange RAL 2003 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PVC |
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, noir 5, vert/jaune |
| Epaisseur isolement | ≥ 0,36 mm |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,76 mm |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 15 Ω/m (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | ≤ 1000 V AC |
| Tension d'essai | ≥ 10000 V AC (Test d'étincelles) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 52 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 104 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (Cable Flame) |
| | selon UL 758/1581 FT1 |
| | selon DIN EN 60332-1-2 |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404, 168 h à 60 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| | -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| | IP67 (sans précontrainte, comme test supplémentaire selon CEI 60529) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-111 |


# SAC-6P- 5,0-PVC/M12FSM PE SH - Câble d'alimentation

1414923

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414923


## Dessins

Dessin coté





Connecteur femelle M12 x 1, droit

Dessin schématique





Connecteur femelle M12, 6 pôles, détrompage M, vue côté femelle

Diagramme




Courbe de derating

Schéma de connexion




Affectation des contacts du connecteur femelle M12

# SAC-6P- 5,0-PVC/M12FSM PE SH - Câble d'alimentation

1414923

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414923

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414923

**UL Listed**
Identifiant de lhomologation: E468743

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |

**cUL Listed**
Identifiant de lhomologation: E468743

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 600 V | 10 A | - 16 | - |

**EAC-RoHS**
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001855 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP | b80d2186-7ee1-4d9d-a735-4e625f93f078 |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 20,838 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr