
# SACC-SQ-M12FS-12P-25F/0,07-0,08 - Embases paroi avant

1417037

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417037

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 12-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,07 m, 0,08 $mm^2$, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1417037 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQCFD |
| Product key | ABQCFD |
| GTIN | 4055626077307 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 19,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 17,088 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage face avant/bride carrée (Longueur de côté 25 mm) |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 12 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Type de filetage | M12 |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Masse de scellement | PUR (coulé) |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Cordons individuels |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Section du conducteur | 0,08 mm² |

### Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---|---|
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |
| Détrompage | A |

Raccordement 2

| | |
|---|---|
| Type tête | extrémité libre |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 0,07 m |
| Section du câble | 0,08 mm² |
| AWG ligne de signaux | 28 |


### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |

## Dessins

Dessin schématique




Nombre de pôles connecteur femelle M12, 12 pôles, détrompage A, vue côté femelle

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003570 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr