# HC-HPR-B24-BCLWH-E-BK - Capot de protection

1418446

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418446

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection B24, avec verrouillage, matériau du capot de protection: Al, hauteur: 32 mm, joint: non, pour des exigences environnementales et EMV plus élevées

## Avantages

- Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1418446 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AZC |
| Product key | AF7AZC |
| GTIN | 4055626140254 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 189,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 184,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques


### Remarques

| | |
|---|---|
| Généralités | Capot de protection pour châssis |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Capot de protection |
| Type de boîtier | Capot de protection |
| Série | HPR-B24 |
| Application | pour des exigences environnementales et EMV plus élevées |
| Type | B24 |
| Bande de maintien disponible | oui |
| Joint présent | non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 58 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Longueur | 193 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau Capot de protection | Aluminium moulé sous pression (revêtement par poudrage) |
| Matériau du capot de protection | Al |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de verrouillage | Vis |


### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| | IP68 |
| | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Dessins

Dessin coté




Dessin coté

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418446

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002314 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f1868b0a-10dd-45cd-8ec8-3e618e3843f1 |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 6,366 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr