

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contact à sertir SUB-D



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418788>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir SUB-D, série: HC-M-DSUB-C, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, courant de référence: 5 A, section raccordable: 0,2 mm² ... 0,5 mm², AWG 24...20, matériau de contact: Métallique

Description du produit

Contact standard pour éléments de contact D-SUB

Avantages

- Haute classe de qualité
- Différents types de raccordement adaptés à chaque application
- Contact tourné

Données commerciales

Référence	1418788
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAC
Product key	ABNCAC
GTIN	4055626150758
Poids par pièce (emballage compris)	0,238 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,21 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CH

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Tension d'essai uniquement en combinaison avec l'élément de contact référence 1688861.
-------------	--

Montage

Type de montage	Raccordement à sertir
-----------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Série	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement	
Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur	
Section de raccordement	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Section raccordable AWG	24 ... 20

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Métallique
Matériau Revêtement contacts enfichables (couche de couverture/sélective)	Au (0,2 µm)
Matériau	Ni
Matériau Contact	Laiton

Dimensions

Largeur [w]	1,7 mm
Hauteur [h]	1,7 mm
Longueur [l]	13,7 mm
Diamètre (Diamètre de contact)	1 mm

Propriétés électriques

Courant de référence (Courant de charge maximum)	5 A
--	-----

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
-----------------------------	--

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contact à sertir SUB-D



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418788>

Cycles d'enfichage	≥ 200
Force d'enfichage	$\leq 3,4 \text{ N}$

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 130 °C
---------------------------------------	-------------------

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418788>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418788>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e82962d2-20db-42c8-b19a-0f50f5ff7a2c

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr