

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Boîtier



1419278

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 25,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, pour inserts mâles

Données commerciales


Référence	1419278
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APD
Product key	AF7APD
GTIN	4055626160283
Poids par pièce (emballage compris)	20 g
Poids par pièce (hors emballage)	19,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Embase
Gamme de produits	HC-STA-D07
Application	Standard
Type	D7
Capot de protection	oui
Blindé	non
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	25,5 mm
Longueur	24,2 mm
Diamètre de perçage	3,2 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	21 mm
Longueur découpe de montage	21 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau du joint	NBR
Matériau du boîtier	PA
Matériau du capot de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,5 Nm (Pour vis de fixation M3 de l'embase encastrée)
-------------------	--

Conditions environnementales et de durée de vie

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Boîtier



1419278

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (enfiché ou avec capot de protection verrouillé)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Boîtier


1419278

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Boîtier

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278>

Dessin coté



HC-A03
HC-A04
HC-D07
HC-D08
HC-Q05
HC-Q07
HC-Q12



HC-Q02
HC-Q03
HC-Q04

Découpe de montage

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---