

HC-D07-SP-RBK - Joint profilé

1419622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419622>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint profilé, design: D7, pour inserts mâles



Données commerciales

Référence	1419622
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7APZ
Product key	AF7APZ
GTIN	4055626180052
Poids par pièce (emballage compris)	0,67 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,67 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	CN

HC-D07-SP-RBK - Joint profilé

1419622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419622>



Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour HC-A03-I-UT-M / HC-A04-I-CT-F / HC-D 7-I-CT-M / HC-D 8-I-CT-M / HC-Q05-I-CT-M
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
-----------------	-------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	23,7 mm
Hauteur	2,45 mm
Longueur	23,7 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR, conducteur
-------------------	-----------------


HC-D07-SP-RBK - Joint profilé

1419622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419622>



Dessins



Schéma

HC-D07-SP-RBK - Joint profilé



1419622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419622>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419622>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D07-SP-RBK - Joint profilé



1419622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419622>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,048 kg CO2e
---------	---------------