HC-M-DSUB 09-CT-M - Module à élément de contact

1417309

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417309

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à élément de contact, nombre de pôles: 9, version : D-SUB 9, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 1 A, 0,08 mm^2 ... 0,5 mm^2, application: Données, sans contacts à sertir

Données commerciales

Référence	1417309
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACE
Product key	AF7ACE
GTIN	4055626112510
Poids par pièce (emballage compris)	35,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	35,2 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Pour boîtier HEAVYCONNEC de forme de construction B6 ... B48, cadre Snap-in et contacts à sertir CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 selon DIN 41652 requis. Les contacts à sertir ne sont pas fournis.
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
Généralités	Pour éviter tout rebond de contact par une insertion oblique, l'utilisation de broches de guidage (HC-CST) et de douilles de guidage (HC-CBU) est recommandée.

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
	Broche 8 = B Broche 3 = A

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact modulaire
Série	HC-M-DSUB-C
Application	Données
Nombre de pôles	9
Enfichable	9
Numérotation des contacts	1 - 9
Nombre de sorties de câble	1
Nombre de prises	1
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement à sertir
Capacités du collier antitraction	4,00 mm ... 7,00 mm

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,08 mm² ... 0,5 mm²
Section raccordable AWG	28 ... 20
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	4,2 mm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	35,2 mm
Longueur	14,6 mm
Capacités du collier antitraction	4,00 mm ... 7,00 mm

Caractéristiques mécaniques

Hauteur minimum du boîtier	52 mm
Diamètre de contact	1 mm

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	48 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Courant de référence	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	câble de données blindé

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Indications sur les matériaux

Matériau Conducteur extérieur	Alliage au zinc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R22 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL2)
	PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R23 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)


Dessins

Dessin coté



Isolant mâle

Dessin coté



Indication de la longueur à dénuder, brochage. Conducteur à utiliser : article 14164457

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417309

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,458 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr