# HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-MF-BK - Boîtier

1420898

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420898

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B6, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 93,7 mm, presse-étoupe: sans, conditions environnementales rigoureuses

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1420898 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7API |
| Product key | AF7API |
| GTIN | 4055626247977 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 253,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 253 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Remarque sur la gamme de produits | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
| Remarque relative à l'application | compatible avec les cadres support de module dotés d'un système d'encliquetage |


### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Gamme de produits | HC-ADV |
| Application | conditions environnementales rigoureuses |
| Type | B6 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Blindé | non |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement à filetage Pg | sans |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot) |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 93,7 mm |
| Longueur | 92 mm |

Dimensions de montage

| | |
|---|---|
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 52 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau d'étanchéité GRP | Viton |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, noir |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| | IP68 (0,2 bar/24 h) |
| | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


| | |
|---|---|
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage | Vis |

## Montage

| | |
|---|---|
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |


## Dessins

Dessin coté




Dessin coté

Dessin coté




Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420898

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 8,688 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr