

SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - Jeu d'échantillon



1422992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422992>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle encastrable Cat6_A, Ethernet, 8 pôles, montage sur face arrière, avec raccordement soudé droit

Données commerciales

Référence	1422992
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABQAGS
Product key	ABQAGS
GTIN	4055626323572
Poids par pièce (emballage compris)	5,17 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,049 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - Jeu d'échantillon



1422992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422992>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
------------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Application	Données
Nombre de pôles	8
Blindé	oui
Détrompage	X
Type de filetage	M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$> 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	50 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	0,5 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6 _A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
----------------------	------------------------

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT6 _A
--------------------------	----------------------------

Indications sur les matériaux

Matériau (Croix)	GD-Zn
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PPA

Connecteur

SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - Jeu d'échantillon



1422992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422992>

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	X

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT6 _A
--------------------------	----------------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (à l'état enfiché)
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M12
Normes/prescriptions	selon CEI 61076-2-109

Indications sur l'emballage

Etat à la livraison	avec pad d'équipement
---------------------	-----------------------


SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - Jeu d'échantillon

1422992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422992>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, vue côté femelle

SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - Jeu d'échantillon



1422992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422992>

Classifications

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - Jeu d'échantillon



1422992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422992>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	8f30d0e8-5c24-409e-8af3-77a86051fab5

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr