# HC-B24-I-TPT-M - Élément de contact

1423021

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423021

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 24+PE, taille: B24, nombre de raccordements par pôle: 2, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,25 $mm^2$ ... 1,5 $mm^2$, application: Puissance

## Avantages

- Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
- Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
- Possibilité de câblage automatisé par un robot
- Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
- Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique
- Double raccordement du conducteur par pôle

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1423021 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABC |
| Product key | AF7ABC |
| GTIN | 4055626322742 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 100,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 100,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Généralités | utiliser uniquement des conducteurs souples avec embout (uniquement en combinaison avec CRIMPFOX 6) |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |

### Montage

| | |
|---|---|
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |


### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Série | HC-B |
| Application | Puissance |
| Type | B24 |
| | B48 |
| Nombre de pôles | 24 |
| Enfichable | 24+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 24 |
| Nombre de raccordements par pôle | 2 |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 34,6 mm |
| Longueur | 111 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 104 mm |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Diamètre de contact | 2,5 mm |

### Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

| | |
|---|---|
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| Nombre de raccordements par pôle | 2 |

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Section raccordable | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 24 ... 16 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE) |
| | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm ±1 mm |

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 16 A |

## Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |

## Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN EN 61984 |
| | DIN EN 60664 |
| | CEI 60352 |
| Essais | DIN EN 61984 |
| | DIN EN 60664 |
| | CEI 60352 |
| Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |


## Dessins

Dessin coté





Schéma

Dessin coté





Découpe pour le montage en cas d'utilisation sans boîtier

Dessin schématique





Nombre de pôles côté raccordement

Dessin schématique




Possibilités de codage

Diagramme




Courbe de derating

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423021

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

**CSA**
Identifiant de lhomologation: 13631

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 600 V | 10 A | - 16 | - |

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E118976

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 600 V | 13 A | - 16 | - |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000438 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr