

HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact



1418625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 12+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Avantages

- Détrompage en quelques secondes à l'aide de profilés en plastique
- 16 possibilités de détrompage sans perte d'un emplacement de contact
- Élément de contact avec vis d'étanchéité IP65 incluse
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Données commerciales

Référence	1418625
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABJ
Product key	AF7ABJ
GTIN	4055626249384
Poids par pièce (emballage compris)	15,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact

1418625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>



Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour boîtier HC-D7, contacts à sertir CK1,6-ED (contacts à sertir non compris dans la livraison)
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. Élément de contact avec vis d'étanchéité IP67 incluse.
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact à polarité fixe
Série	HC-Q
Type	D7
Nombre de pôles	12
Enfichable	12+PE
Numérotation des contacts	1 - 12
Nombre de raccordements par pôle	1
Type de matériau du contact	tourné roulés

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	21 mm
Hauteur	43,1 mm
Longueur	21 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	1,6 mm
---------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement à sertir Raccordement PE
-----------------------------	--

HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact

1418625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>



Nombre de raccordements par pôle	1
Connexion selon la norme	CEI / EN

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable AWG	26 ... 14
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	8 mm
	6 mm (2,5 mm²)

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	400 V
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Courant de référence	12 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag (alternative Au)
Matériau de porte-contacts	PC
Normes / Spécifications	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)
---------------------------------------	---

Normes et spécifications

Essai

Normes/prescriptions	PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
----------------------	--

HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact


1418625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>




Dessins

Dessin coté



Dessin coté : HC-Q 12-I-CT-F

Dessin schématique




Nombre de pôles côté raccordement. Position A et B pour languette de détrompage


Dessin schématique

HC-Q 12-I-CT-M		HC-Q 12-I-CT-F	
A	B	B	A
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Schéma de détrompage



Courbe de derating - contacts tournés



Courbe de derating, contacts roulés

HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact



1418625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



CSA

Identifiant de l'homologation: 158887

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	12 A	- 14	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	15 A	- 14	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	15 A	-	-

HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact



1418625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact



1418625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418625>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr