# HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK - Boîtier

1419260

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419260

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, M25, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: avec, Standard

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1419260 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APD |
| Product key | AF7APD |
| GTIN | 4055626160115 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques


### Remarques

| | |
|---|---|
| Généralités | pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier | Boîtier prolongateur |
| Gamme de produits | HC-STA-D07 |
| Application | Standard |
| Type | D7 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | M25 |
| Blindé | non |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | avec |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 26,5 mm |
| Hauteur | 76 mm |
| Longueur | 26,5 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
| | V0 (Verrouillage) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de presse-étoupe | M25 |
| Type de verrouillage | Étrier |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du câble | 10 mm ... 16 mm |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du câble | 10 mm ... 16 mm |
| Couple de serrage | 5 Nm (Écrou borgne) |


## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL) |
| | 4X (UL) |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Dessins

Dessin coté




Dessin coté

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419260

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

**cULus Recognized**
Identifiant de lhomologation: E468743

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr