HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK - Boîtier

1419268

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419268

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, M20, hauteur: 28 mm, presse-étoupe: avec, Standard, Fond fermé

Données commerciales

Référence	1419268
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APD
Product key	AF7APD
GTIN	4055626160191
Poids par pièce (emballage compris)	31,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	31,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Embase en saillie
Gamme de produits	HC-STA-D07
Application	Standard
Type	D7
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	M20
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	avec

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	38 mm
Hauteur	28 mm
Longueur	24,2 mm
Diamètre de perçage	3,2 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du boîtier	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M20
Type de verrouillage	Étrier

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	4 mm ... 10 mm

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du câble	4 mm ... 10 mm
Couple de serrage	5 Nm (Écrou borgne)


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419268

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr