HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Boîtier

1419278

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 25,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, pour inserts mâles

Données commerciales

Référence	1419278
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APD
Product key	AF7APD
GTIN	4055626160283
Poids par pièce (emballage compris)	20 g
Poids par pièce (hors emballage)	19,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Embase
Gamme de produits	HC-STA-D07
Application	Standard
Type	D7
Capot de protection	oui
Blindé	non
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	25,5 mm
Longueur	24,2 mm
Diamètre de perçage	3,2 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	21 mm
Longueur découpe de montage	21 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau d'étanchéité GRP	NBR (Joint plat)
Matériau du boîtier	PA
Matériau du capot de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,5 Nm (Pour vis de fixation M3 de l'embase encastrée)


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (enfiché ou avec capot de protection verrouillé)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C


Dessins


Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté





Découpe de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419278

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr