

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact



1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 4, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², application: Puissance, Pour boîtiers plastiques uniquement, quatre possibilités de codage

Avantages

- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Données commerciales

Référence	1419898
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABJ
Product key	AF7ABJ
GTIN	4055626256177
Poids par pièce (emballage compris)	12,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	12 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact



1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour boîtier HC-STA-D07, contacts à sertir CK 4,0
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
Généralités	Contacts à sertir à commander séparément

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact à polarité fixe
Série	HC-HS
Application	Puissance
Type	D7
Nombre de pôles	4
Enfichable	4
Numérotation des contacts	1 - 4
Nombre de raccordements par pôle	1
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	21 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	21 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	4 mm
---------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement à sertir
Nombre de raccordements par pôle	1

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact



1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

Connexion selon la norme	CEI / EN
--------------------------	----------

Raccordement du conducteur

Section raccordable	1,5 mm² ... 10 mm²
Section raccordable AWG	16 ... 10
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	9 mm (1,5 mm² ... 6,0 mm²)

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	830 V
Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Courant de référence	40 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enchâssage	≥ 500
---------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC
Normes / Spécifications	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)

Normes et spécifications

Spécifications concernant l'exécution et les essais	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	CEI 60664-1, DIN CEI 60512
	CEI 60352
Essais	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	CEI 60664-1, DIN CEI 60512
	CEI 60352

Essai

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact



1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

Normes/prescriptions

PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires -
Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2
(Niveau de risque HL1 - HL3)

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact





1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>


Dessins


Dessin coté



Isolant mâle

Dessin schématique





Courbe de derating

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact



1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	50 A	- 8	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	45 A	-	-

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact



1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-Q04-I-CT-M - Élément de contact



1419898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419898>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr