

1419957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419957>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, variable, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: sans, Standard, sans trou fileté pour raccordement vissé

## Description du produit

Capot passe-câble, sans trou fileté pour raccordement vissé

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales


Référence	1419957
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APB
Product key	AF7APB
GTIN	4055626201313
Poids par pièce (emballage compris)	296 g
Poids par pièce (hors emballage)	296 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Capot passe-câble
Application	Standard
Type	B24
Sortie du câble	variable
Raccordement à filetage Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté		
Largeur		44 mm
Hauteur		76 mm
Longueur		120 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Broche
----------------------	--------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

# HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL - Boîtier


1419957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419957>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

1419957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419957>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419957>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1419957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419957>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

5,036 kg CO2e