

# HC-STA-D50-HHFD-1STM25-EL-AL - Boîtier



1424403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424403>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble D50, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 80 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1424403       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APE        |
| Product key                         | AF7APE        |
| GTIN                                | 4055626371436 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 255,3 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 255,3 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                  |
| Gamme de produits          | HC-STA-D                           |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | D50                                |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Type de presse-étoupe      | 1x M25                             |
| Sortie du câble            | latérale                           |
| Raccordement à filetage Pg | sans                               |

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 56 mm                                                                               |
| Hauteur     | 80 mm                                                                               |
| Longueur    | 82 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matériau du boîtier            | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu                                              |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage  | Broche |


### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP66              |
|                                       | IP67              |
| Résistance aux chocs                  | IK08              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Dessins

Dessin coté



## Schéma

1424403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424403>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424403>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

1424403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424403>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,402 kg CO2e |
|---------|---------------|