HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-MF-BK - Boîtier

1420909

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420909

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B10, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M32, hauteur: 93,7 mm, presse-étoupe: sans, conditions environnementales rigoureuses

Données commerciales

Référence	1420909
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7API
Product key	AF7API
GTIN	4055626249087
Poids par pièce (emballage compris)	268,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque sur la gamme de produits	pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Remarque relative à l'application	compatible avec les cadres support de module dotés d'un système d'encliquetage


Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage vissé
Type de boîtier	Capot passe-câble
Gamme de produits	HC-ADV
Application	conditions environnementales rigoureuses
Type	B10
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M32
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	sans

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	93,7 mm
Longueur	105 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	65 mm

Indications sur les matériaux

Matériau d'étanchéité GRP	Viton
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, noir
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


Type de presse-étoupe	1x M32
Type de verrouillage	Vis

Montage

Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)


Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe pour le montage
1) en cas d'utilisation de vis M4
2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420909

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	9,243 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr