

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14, sortie du câble: droit

Données commerciales

Référence	1424461
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AFX
Product key	AF7AFX
GTIN	4055626372907
Poids par pièce (emballage compris)	442 g
Poids par pièce (hors emballage)	387 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Ce kit comprend

HC-A16-I-PT-M - Élément de contact

1585375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585375>



Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: D25, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-A16-I-PT-F - Élément de contact

1585388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585388>



Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: D25, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Boîtier

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424391>



Embase D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 26 mm, presse-étoupe: sans, Standard

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424382>



Capot passe-câble D25, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M25, hauteur: 72 mm, presse-étoupe: sans, Standard

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs

1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu de connecteurs
Type de boîtier	Boîtier complet
Application	Standard
Type	D25
Nombre de pôles	16
Nombre de sorties de câble	1
Capot de protection	non
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV
Courant de référence	16 A
Tension nominale U_N	250 V
Intensité nominale I_N	16 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Technologie de raccordement	Raccordement Push-in
Section raccordable	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (concerne les conducteurs souples avec embouts) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (concerne les conducteurs souples avec embouts)
Section raccordable AWG	26 ... 14

Dimensions

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	24 mm
Longueur découpe de montage	74 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	Aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (pour UL 514 B)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C


HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs

1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Dessins

Dessin coté




Découpe de montage

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs

1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Dessin schématique




Nombre de pôles côté raccordement, mâle à gauche, femelle à droite

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs

1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>



Courbe de derating

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL - Jeu de connecteurs



1424461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424461>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b3027077-0fdf-4f2d-bc75-9591252de914

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr