# CC0,6-TS-0,34M AU - Contact à sertir

1423643

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423643

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 0,6 mm, section raccordable: 0,14 $mm^2$ ... 0,34 $mm^2$, AWG 26...22 , matériau de contact: CuZn

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1423643 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2CJJ |
| Product key | AF2CJJ |
| GTIN | 4055626368108 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,075 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,062 g |
| Numéro du tarif douanier | 74152900 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Encliqueter |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Contact à sertir |
| Type de matériau du contact | tourné |

### Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de contact | Mâle |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |


Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur à dénuder | 4 mm +0,5 mm |
| Section de raccordement (souple) | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Section de raccordement | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Section raccordable AWG (souple) | 26 ... 22 |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Contact | CuZn |
| Matériau Surface des contacts | Ni/Au |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Diamètre (Diamètre de contact) | 0,6 mm |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |


### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |

## Dessins

Dessin coté




Contact à sertir, diamètre : 0,6 mm

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,031 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr