# HC-STA-B32-CHWD-1TTM40-ELC-AL - Boîtier

1424843

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424843

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B32, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M40, hauteur: 99,8 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales


| | |
|---|---|
| Référence | 1424843 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APB |
| Product key | AF7APB |
| GTIN | 4055626382487 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 471,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 429 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier | Boîtier prolongateur |
| Application | Standard |
| Type | B32 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M40 |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | sans |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 82,5 mm |
| Hauteur | 99,8 mm |
| Longueur | 94 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
| Matériau d'étanchéité GRP | NBR, conducteur (Joint profilé) |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de presse-étoupe | 1x M40 |
| Type de verrouillage | Étrier |

### Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP66 |
| | IP67 |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |
| Résistance aux chocs | IK09 |

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Dessins

Dessin coté




Dessin coté

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424843

**DNV**
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E255026

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr