

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière



1424244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 6-pôles, Connecteur mâle, coudé, M8, A-codage, Soudage à la vague

Avantages

- Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
- Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
- Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé

Données commerciales

Référence	1424244
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQJAA
Product key	ABQJAA
GTIN	4046356712569
Poids par pièce (emballage compris)	6,333 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,333 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière



1424244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage face arrière (M8 x 1, avec écrou plat)
Couple de serrage	1 Nm ... 1,5 Nm (Côté châssis)

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Application	Données
Nombre de pôles	6
Blindé	oui
Détrompage	A
Type de filetage	M8

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Corps isolant	PA 6.6
Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	Au
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	30 V AC 30 V DC
Intensité nominale I_N	2 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Soudage à la vague
Type de contact	Mâle
Couple de serrage	1 Nm ... 1,5 Nm (Côté châssis)

Connecteur

Raccordement 1

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière



1424244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	coudé
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
	-25 °C ... 85 °C

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M8
Normes/précriptions	selon CEI 61076-2-104


SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière

1424244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles M8 mâle, 6 pôles, vue côté mâle

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière





1424244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20070307				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	26	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20070307				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	26	-

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière



1424244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière



1424244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424244>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	76743ec7-8b0b-4087-b075-f767d0e1c465

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,771 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr