

A-INL-M12-S-S - Contre-écrou

1425175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425175>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M12 x 1,5, coloris: argenté



Données commerciales

Référence	1425175
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4055626385464
Poids par pièce (emballage compris)	2,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,18 g
Numéro du tarif douanier	73181639
Pays d'origine	DE

A-INL-M12-S-S - Contre-écrou

1425175


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425175>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M12

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	2,8 mm
Diamètre	12 mm
Diamètre du filetage de raccordement	12 mm
Ouverture contre-écrou	15 mm
Cote d'encoignure six-pans	16,5 mm
Type de filetage côté raccordement	M12 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier inoxydable 1.4305
----------	-------------------------

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-70 °C ... 220 °C
---------------------------------------	-------------------


A-INL-M12-S-S - Contre-écrou

1425175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425175>

Dessins

Dessin coté



Schéma

A-INL-M12-S-S - Contre-écrou



1425175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425175>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INL-M12-S-S - Contre-écrou



1425175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425175>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr