

# HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Boîtier



1424362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424362>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase D15, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 26 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Données commerciales


Référence	1424362
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APE
Product key	AF7APE
GTIN	4055626371047
Poids par pièce (emballage compris)	66,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	60 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Embase
Gamme de produits	HC-STA-D
Application	Standard
Type	D15
Raccordement à filetage Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	39 mm
Hauteur	26 mm
Longueur	82 mm
Diamètre de perçage	3,3 mm

### Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	24 mm
Longueur découpe de montage	58 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
	NBR, conducteur
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Pour vis de fixation M3 de l'embase encastrée)
-------------------	---

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

# HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Boîtier



1424362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424362>

Indice de protection	IP66
	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


# HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Boîtier

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424362>


## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe de montage

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424362>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424362>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424362>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %