VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Répartiteur

1433168

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433168

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection IP67 pour 1 câble plat, 2 pôles, à raccordement vissé, coudé

Données commerciales

Référence	1433168
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1GFA
Product key	AF1GFA
GTIN	4046356346252
Poids par pièce (emballage compris)	24,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	24,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Nombre de pôles	2
Type de filetage	Pg9

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Technique de pénétration AS-i
Diamètre extérieur	4 mm ... 6 mm

Interfaces

Type de signal/catégorie	CANopen®
	DeviceNet™

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Dimensions

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	4 mm ... 6 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	PA
Matériau d'étanchéité GRP	Néoprène (Joint plat)
	FKM (Joint torique)

Connecteur

Raccordement 1

Type	Répartiteur AS-i Verrouillage à vis
Nombre de pôles	2
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
	CuZn (Contact)

Matériau	Sn (Surface des contacts)
	PA (Porte-contacts)
	PA (Boîtiers)

Raccordement 2

Type	Bloc de jonction à vis coudé
Nombre de pôles	2
Matériau	CuZn (Contact)
	CuSnZn (Surface des contacts)
	PA (Porte-contacts)


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,132 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr