


HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1435214>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module d'insertion de contacts, adaptateur pour câble de jonction, vous trouverez les câbles de jonction correspondants dans la liste des accessoires

Données commerciales

Référence	1435214
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACE
Product key	AF7ACE
GTIN	4063151807269
Poids par pièce (emballage compris)	12,56 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires.
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. IMPORTANT : Des câbles de jonction dotés d'un étrier de protection au-dessus du verrouillage doivent être pré-traités pour être utilisés dans ce module. Avec une pince coupante, dégagez largement l'étrier de protection au-dessus du verrouillage pour pouvoir insérer le câble sans entrer en collision avec le module voisin.
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact modulaire
Série	HC-M-RJ45
Application	Données
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Numérotation des contacts	1 - 8
Nombre de prises	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	50,7 mm
Longueur	14,6 mm

Caractéristiques mécaniques

Hauteur minimum du boîtier	72 mm
----------------------------	-------

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	48 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1435214>

Courant de référence	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6 _A (CEI 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de porte-contacts	PC
Normes / Spécifications	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------


Normes et spécifications

Essai

Normes/précriptions	PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
---------------------	--

Dessins

Dessin coté



Isolant mâle

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1435214>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1435214>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1435214>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440207

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,062 kg CO2e
---------	---------------