


# SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - Embases paroi avant



1425612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425612>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,08 mm<sup>2</sup>, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

## Données commerciales

Référence	1425612
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQCFD
Product key	ABQCFD
GTIN	4055626430584
Poids par pièce (emballage compris)	22,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,019 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - Embases paroi avant



1425612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425612>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Mode de raccordement des contacts connexion par sertissage
-------------	--

### Montage

Type de montage	Montage face avant/bride carrée (Longueur de côté 25 mm)
-----------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Application	Signal
Nombre de pôles	8
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A
Type de filetage	M12

### Indications sur les matériaux

Matériau Masse de scellement	PUR (coulé)
------------------------------	-------------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cordons individuels
Type de contact	Connecteur femelle
Section du conducteur	0,08 mm <sup>2</sup>

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

#### Raccordement 2

Type tête	extrémité libre
-----------	-----------------

### Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
Section du câble	0,08 mm <sup>2</sup>
AWG ligne de signaux	28

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


# SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - Embases paroi avant

1425612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425612>

## Dessins

Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle

# SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - Embases paroi avant



1425612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425612>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

### ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - Embases paroi avant



1425612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425612>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)